

# Elektrozawór VUVG-L14-B52-T-G18-1H2L-W1

Numer produktu: 577319

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                  | 5/2 bistabilny                                |
| Sposób uruchamiania                                             | elektrycznie                                  |
| Wielkość zaworu                                                 | 14 mm                                         |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 700 l/min...780 l/min                         |
| Pneumatyczne przyłącze robocze                                  | G1/8                                          |
| Napięcie robocze                                                | 24V DC                                        |
| Ciśnienie robocze                                               | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar         |
| Konstrukcja                                                     | Zawór tłoczkowo-suwakowy                      |
| Certyfikacja                                                    | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)         |
| Stopień ochrony                                                 | IP40<br>z gniazdem wtykowym                   |
| Średnica nominalna                                              | 5.6 mm                                        |
| Funkcja odpowietrzenia                                          | z możliwością dławienia                       |
| Sposób uszczelnienia                                            | miękki                                        |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                       |
| Pomocnicze sterowanie ręczne                                    | z blokadą<br>bez blokady<br>zakryte           |
| Rodzaj sterowania                                               | sterowanie pilotem                            |
| Przyłącze zasilania powietrzem pilotów                          | wew.                                          |
| Pokrycie                                                        | przekrycie dodatnie                           |
| Ciśnienie pilota                                                | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar         |
| Praca na podciśnieniu                                           | nie                                           |
| Czas przełączania                                               | 8 ms                                          |
| Czas pracy ciągłej                                              | 100%                                          |
| Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale 0                     | 700 µs                                        |
| Maks. ujemny impuls testowy na 1 sygnale                        | 900 µs                                        |
| Parametry cewki                                                 | 24 V DC: 1,0 W                                |
| Dopuszczalne wahania napięcia                                   | +/- 10 %                                      |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| Cechy                                        | Wartość                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)                     |
| Odporność na drgania                         | Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Ograniczona temperatura otoczenia i mediów   | -5 - 50°C<br>bez redukcji prądu podtrzymania                                                              |
| Odporność na wstrząsy                        | Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                          |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                         |
| Klasa Cleanroom                              | Klasa 5 wg ISO 14644-1                                                                                    |
| Temperatura medium                           | -5 °C...60 °C                                                                                             |
| Temperatura otoczenia                        | -5 °C...60 °C                                                                                             |
| Waga produktu                                | 89 g                                                                                                      |
| Przylącze elektryczne                        | przez elektryczną płytę przyłączeniową                                                                    |
| Typ mocowania                                | na listwie przyłączeniowej<br>Przy pomocy otworów przelotowych<br>opcjonalnie:                            |
| Przylącze pneumatyczne 1                     | G1/8                                                                                                      |
| Przylącze pneumatyczne 2                     | G1/8                                                                                                      |
| Przylącze pneumatyczne 3                     | G1/8                                                                                                      |
| Przylącze pneumatyczne 4                     | G1/8                                                                                                      |
| Przylącze pneumatyczne 5                     | G1/8                                                                                                      |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                 |
| Materiał uszczelnień                         | HNBR<br>NBR                                                                                               |
| Materiał obudowy                             | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                                                   |