


# Kabel połączeniowy NEBV-C-S7WA44HS-K-2.5-N-LE36-S10

Numer produktu: 577376

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| W oparciu o normę                                | DIN 47100                             |
| Oznaczenie kabla                                 | bez uchwytów na tabliczki             |
| Częstotliwość połączeń                           | 50                                    |
| Waga produktu                                    | 500 g                                 |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                 | Strona urządzenia polowego            |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja             | prostokątny                           |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Gniazdo wtykowe                       |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla     | kątowe                                |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Sub-D                                 |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 44                                    |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły         | 36                                    |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania        | 2x śruba 4-40 UNC<br>z uszczelnieniem |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                 | Strona sterowania                     |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza        | Kabel                                 |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | otwarty koniec                        |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył        | 36                                    |
| Zakres napięcia roboczego DC                     | 0 V...30 V                            |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C        | 0.86 A                                |
| Przyłącze przewodu ochronnego                    | brak                                  |
| Długość kabla                                    | 2.5 m                                 |
| Właściwości kabla                                | Standard                              |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe     | 39 mm                                 |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla           | 115 mm                                |
| Średnica kabla                                   | 9.6 mm                                |
| Tolerancja średnicy kabla                        | ± 0,2 mm                              |
| Budowa kabla                                     | 36 x 0,25 mm <sup>2</sup>             |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |
| Stopień ochrony                                  | IP65<br>IP67<br>IP69K                 |
| Uwaga o stopniu ochrony                          | w stanie zamontowanym                 |

| Cechy                                             | Wartość                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Cechy szczególne                                  | Łatwe do czyszczenia           |
| Temperatura otoczenia                             | -5 °C...60 °C                  |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 °C...60 °C                  |
| Temperatura przechowywania                        | -20 °C...40 °C                 |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)              | zgodnie z dyrektywą UE RoHS    |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)            | wg przepisów UK RoHS           |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B2-L                 |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS      |
| Stopień zanieczyszczenia                          | 3                              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 3 - silne obciążenie korozyjne |
| Materiał osłony kabla                             | PVC                            |
| Kolor powłoki kabla                               | szary                          |
| Materiał obudowy                                  | Wzmocniony poliamid            |
| Kolor obudowy                                     | szary                          |
| Materiał śrub                                     | Stal nierdzewna                |
| Materiał uszczelnień                              | EPDM                           |
| Materiał styków                                   | Brąz połączany                 |
| Materiał powłoki izolacyjnej                      | PVC                            |