

# Siłownik kompaktowy ADN-S-63-40-I-P-A-F1A

Numer produktu: 8142924

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ø tłoka                                                     | 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sposób działania                                            | dwustronnego działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zakończenie tłoczyska                                       | Gwint wewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warianty                                                    | Zalecany do montażu w urządzeniach przy produkcji baterii litowo-jonowych<br>Jednostronne tłoczysko                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.04 MPa...1 MPa<br>0.4 bar...10 bar<br>5.8 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych       | Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki |
| Klasa Cleanroom                                             | Klasa 6 wg ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia                                       | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                     | 1.3 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 1750 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 1870 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                | 151 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 16 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 499 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 77 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Cechy                           | Wartość                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                   | Przy pomocy otworów przełotowych<br>Przy pomocy gwintu wewnętrznego |
| Przylącze pneumatyczne          | G1/8                                                                |
| Informacja o materiałach        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                           |
| Materiał pokrywy                | Stop aluminium, anodowany                                           |
| Materiał uszczelek dynamicznych | TPE-U(PU)                                                           |
| Materiał obudowy                | Stop aluminium, anodowany                                           |
| Materiał tłoczyska              | Nierdzewna stal stopowa                                             |