


**Cewka**  
**VACF-B-R1-1L**  
Numer produktu: 8150875

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                            | Wartość                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sposób uruchamiania                              | elektrycznie                       |
| Pozycja montażu                                  | dowolny                            |
| Spełnia normę                                    | IEC 61010-1<br>ISO 20401           |
| Wskaźnik stanu sygnału                           | LED                                |
| Czas pracy ciągłej                               | 100%                               |
| Klasa materiału izolującego                      | H                                  |
| Klasa materiału izolującego drutu lakierowanego  | H                                  |
| Parametry cewki                                  | 24 V DC: 3,4 W                     |
| Dopuszczalne wahania napięcia                    | +/- 10 %                           |
| Certyfikacja                                     | c UL us - Recognized (OL)          |
| Jednostka certyfikująca                          | UL MH18122                         |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo       | 2 - średnie obciążenie korozyjne   |
| Zgodność z LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Temperatura medium                               | -20 °C...50 °C                     |
| Stopień ochrony                                  | IP65                               |
| Temperatura otoczenia                            | -20 °C...50 °C                     |
| Waga produktu                                    | 49 g                               |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Wtyczka                            |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104 |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 4                                  |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania        | Blokowanie śrubą                   |
| Typ mocowania                                    | z nakrętką radełkowaną             |
| Informacja o materiałach                         | Zgodność z dyrektywą RoHS          |
| Materiał obudowy                                 | PA<br>Stal                         |
| Materiał cewki                                   | Miedź<br>Stal<br>Thermoplast       |
| Materiał uzwojenia                               | Miedź                              |