

# Siłownik znormalizowany CRDSNU-16-20-P-A

Numer produktu: 8152550

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 20 mm                                                                                 |
| Ø tłoka                                                     | 16 mm                                                                                 |
| Gwint na tłoczysku                                          | M6                                                                                    |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                                |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                               |
| Spełnia normę                                               | ISO 6432                                                                              |
| Zakończenie tłoczyska                                       | Gwint zewnętrzny                                                                      |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko<br>Rura siłownika                                                   |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego                                                           |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                     |
| Sposób działania                                            | dwustronnego działania                                                                |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 3 - silne obciążenie korozyjne                                                        |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                                        |
| Klasa Cleanroom                                             | Klasa 6 wg ISO 14644-1                                                                |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                           | patrz deklaracja zgodności                                                            |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...80 °C                                                                        |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                     | 0.15 J                                                                                |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 104 N                                                                                 |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 121 N                                                                                 |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                | 21 g                                                                                  |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 2 g                                                                                   |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 130 g                                                                                 |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 5 g                                                                                   |
| Typ mocowania                                               | Przy pomocy osprzętu                                                                  |
| Przylącze pneumatyczne                                      | M5                                                                                    |
| Informacja o materiałach                                    | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |

| Cechy                   | Wartość                 |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiał pokrywy        | Nierdzewna stal stopowa |
| Materiał tłoczyska      | Nierdzewna stal stopowa |
| Materiał rury siłownika | Nierdzewna stal stopowa |