

## Panel operatorski CDPX-X-B-W-4

Numer produktu: 8155213

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                         | Wartość                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość                                     | 147 mm                                                                                    |
| Głębokość montażu                             | 29 mm                                                                                     |
| Wysokość                                      | 107 mm                                                                                    |
| Długość                                       | 34 mm                                                                                     |
| Maks. grubość panelu przedniego               | 5 mm                                                                                      |
| Zegar czasu rzeczywistego                     | Tak                                                                                       |
| Odchylenie zegara czasu rzeczywistego         | < 100 ppm przy 25°C                                                                       |
| Liczba kolorów                                | 64 k                                                                                      |
| Wskaźnik                                      | z podświetleniem                                                                          |
| Rodzaj wskazania                              | Kolorowy TFT                                                                              |
| Właściwość wyświetlacza                       | Ekran dotykowy                                                                            |
| Wielkość wyświetlacza                         | 4,3"                                                                                      |
| Bateria Back-up                               | Super kondensator                                                                         |
| Zakres napięcia roboczego DC                  | 10 V...32 V                                                                               |
| Rozdzielczość monitora                        | 480x272 pikseli                                                                           |
| Znamionowe napięcie robocze DC                | 24 V                                                                                      |
| Pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym | 0,25 A                                                                                    |
| Certyfikacja                                  | c UL us - Listed (OL)                                                                     |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)          | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE<br>zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)        | wg przepisów UK dot. EMV<br>wg przepisów UK RoHS                                          |
| Zgodność z LABS                               | VDMA24364-strefa III                                                                      |
| Temperatura przechowywania                    | -20 °C...70 °C                                                                            |
| Względna wilgotność powietrza                 | 5 - 85%<br>bez kondensacji                                                                |
| Stopień ochrony                               | IP20<br>IP66                                                                              |
| Uwaga o stopniu ochrony                       | IP20 tył<br>IP66 przód                                                                    |
| Temperatura otoczenia                         | 0 °C...50 °C                                                                              |
| Uwaga na temat temperatury otoczenia          | przy montażu pionowym                                                                     |
| Waga produktu                                 | 400 g                                                                                     |

| Cechy                                          | Wartość                   |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Dodatkowe funkcje                              | Funkcja komunikacji RS232 |
| Typ mocowania                                  | Montaż na panelu przednim |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Interfejs Ethernet, rodzaj przyłącza           | Gniazdo wtykowe           |
| Interfejs Ethernet, technologia przyłączeniowa | RJ45                      |
| Interfejs Ethernet, liczba pinów/żył           | 8                         |
| Interfejs Ethernet, prędkość transmisji        | 10/100 Mbit/s             |
| Interfejs Ethernet, funkcja                    | Programowanie             |
| Interfejs USB, funkcja                         | Przesyłanie plików        |
| Interfejs USB, rodzaj przyłącza                | Gniazdo wtykowe           |
| Złącze USB, technologia przyłączy              | USB 2.0 typ A             |
| Oprogramowanie do programowania                | Designer Studio           |
| Dane CPU                                       | 256 MB RAM                |