



# Elektrozawór CM-5/2-1/4-FH

Numer produktu: 6154

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                  | 5/2 monostabilny                                                                      |
| Sposób uruchamiania                                             | elektrycznie                                                                          |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 1400 l/min                                                                            |
| Pneumatyczne przyłącze robocze                                  | G1/4                                                                                  |
| Ciśnienie robocze                                               | 1.5 bar...8 bar                                                                       |
| Średnica nominalna                                              | 6.5 mm                                                                                |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                                                               |
| Pomocnicze sterowanie ręczne                                    | bez blokady                                                                           |
| Maks. częstotliwość przełączania                                | 40 Hz                                                                                 |
| Czas włączania                                                  | 28 ms                                                                                 |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-strefa III                                                                  |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Typ mocowania                                                   | na płycie przyłączeniowej                                                             |
| Przyłącze zasilania pilotów 12                                  | G1/8                                                                                  |
| Przyłącze zasilania pilotów 14                                  | G1/8                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G1/4                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | G1/4                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 3                                        | G1/4                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 4                                        | G1/4                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 5                                        | G1/4                                                                                  |
| Materiał uszczelnień                                            | NBR                                                                                   |
| Materiał obudowy                                                | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                               |
| Materiał membrany                                               | PUR                                                                                   |