


Jednostka prowadząca EAGF-P2-KF-32-100

Numer produktu: 8158029

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Skok	100 mm
Luz cofania	0 µm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Maks. przyspieszenie	25 m/s ²
Maks. prędkość	1 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. siła F _y	160 N
Maks. siła F _y statyczna	355 N
Maks. siła F _z	160 N
Maks. siła F _z , statyczna	355 N
Maks. moment M _x	6 Nm
Maks. moment M _x , statyczny	13 Nm
Maks. moment M _y	4 Nm
Maks. moment M _y , statyczny	9 Nm
Maks. moment M _z	4 Nm
Maks. moment statyczny M _z	9 Nm
Siła przesunięcia	1.6 N
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	170 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	613 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	7.9 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	7.9 g
Środek ciężkości masy ruchomej przy 0 mm skoku	26 mm
Dodatkowy środek ciężkości ruchomej masy na 10 mm skoku	4.3 mm
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Materiał elementu przewodzącego	Stal odpuszczona chromowanie na twardo
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany