

## Zespół przyłączeniowy DADG-AK-G8-20-200

Numer produktu: 8159882

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                              | Wartość                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wielkość                                           | 20                                                       |
| Skok                                               | 200 mm                                                   |
| Ciśnienie robocze                                  | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Medium robocze                                     | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo         | 1 - niskie obciążenie korozyjne                          |
| Zgodność z LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Temperatura otoczenia                              | -10 °C...60 °C                                           |
| Maks. moment dokręcenia                            | 3 Nm                                                     |
| Tolerancja momentu dokręcenia                      | ± 10%                                                    |
| Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1 | 3 Nm                                                     |
| Waga produktu                                      | 80.2 g                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne                             | G1/8                                                     |
| Materiał adaptera                                  | Żywica epoksydowa                                        |
| Materiał uszczelnień                               | FPM                                                      |
| Materiał śrub                                      | Stal powlekana                                           |