

# Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9

Numer produktu: 8161525

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Wielkość                                   | 12                                   |
| Skok                                       | 12 mm                                |
| Amortyzacja                                | samonastawna                         |
| Pozycja montażu                            | dowolny                              |
| Sygnalizacja położenia                     | brak                                 |
| Maks. prędkość uderzenia                   | 1 m/s                                |
| Czas resetowania w temperaturze pokojowej  | 0.2 s                                |
| Sposób działania                           | pchający<br>Jednostronnego działania |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne     |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                       |
| Temperatura otoczenia                      | 0 °C...60 °C                         |
| Długość amortyzacji                        | 12 mm                                |
| Maks. siła zderzenia                       | 1000 N                               |
| Maks. pobór energii na skok                | 10 J                                 |
| Maks. pobór energii na godzinę             | 36000 J                              |
| Maks. energia resztkowa                    | 0.05 J                               |
| Siła resetowania                           | 28 N                                 |
| Min. siła wsuwania                         | 100 N                                |
| Waga produktu                              | 95 g                                 |
| Typ mocowania                              | Z przeciwnakrętką                    |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS            |
| Materiał uszczelnień                       | NBR                                  |
| Materiał obudowy                           | Stal ocynkowana                      |
| Materiał tłoczyska                         | Stal wysokostopowa                   |
| Materiał nakrętki                          | Stal ocynkowana                      |