


Gniazdo do zasilania elektrycznego NECL-L12G5-C2-Q10

Numer produktu: 8166793

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-111
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Jednostka certyfikująca	UL E474609
Typ mocowania	przykręcane
Wyprowadzenie kabla	proste
Waga produktu	50.37 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Zasilanie elektryczne
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	okrągły
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	M12x1, kodowanie L wg EN 61076-2-111
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	5
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...63 V
Znamionowe napięcie robocze DC	63 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	16 A
Odporność na napięcie udarowe	1.5 kV
Dopuszczalna średnica kabla	8 - 13 mm do przyłącza elektrycznego 1
Przekrój znamionowy żyły przewodu	2.5 mm ² AWG14
Informacja o przekroju poprzecznym przyłącza	maks. 1,5 mm ² /AWG16 przy zastosowaniu zaślepek końca kabla
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-40 °C...105 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA
Materiał śruby ryglującej	Cynkowy odlew kokilowy, niklowany
Materiał styków	Stop miedzi, pozłacany