

# Płyta przyłączeniowa VABS-S1-1HS-N38

Numer produktu: 8032647

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                           | 48 mm                                                                               |
| Funkcja odpowietrzenia                       | z możliwością dławienia                                                             |
| W oparciu o normę                            | ISO 5599-1                                                                          |
| Maks. liczba pozycji zaworowych              | 1                                                                                   |
| Ciśnienie robocze                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                              |
| Ciśnienie pilota                             | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                                   |
| Praca na podciśnieniu                        | tak                                                                                 |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                                                     |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Temperatura przechowywania                   | -20 °C...60 °C                                                                      |
| Temperatura medium                           | -10 °C...50 °C                                                                      |
| Medium sterujące (dla pilotów)               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Waga produktu                                | 230 g                                                                               |
| Typ mocowania                                | z otworem przelotowym na śrubę M5                                                   |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14            | 1/8 NPT                                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 1                     | 3/8 NPT                                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 2                     | 3/8 NPT                                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 3                     | 3/8 NPT                                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 4                     | 3/8 NPT                                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 5                     | 3/8 NPT                                                                             |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał płyty przyłączeniowej               | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                        |