


## Płyta końcowa VABE-S1-1RZ-N12

Numer produktu: 8032669

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                           | 44 mm                                                                                |
| Funkcja odpowietrzenia                       | poprzez płytę z dławikami                                                            |
| W oparciu o normę                            | ISO 5599-1                                                                           |
| Ciśnienie robocze                            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                                      |
| Praca na podciśnieniu                        | tak                                                                                  |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)         | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE                                               |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                                                      |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Temperatura przechowywania                   | -20 °C...60 °C                                                                       |
| Temperatura medium                           | -10 °C...50 °C                                                                       |
| Medium sterujące (dla pilotów)               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C...50 °C                                                                       |
| Waga produktu                                | 410 g                                                                                |
| Typ mocowania                                | z otworem przelotowym na śrubę M6                                                    |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14            | 1/4 NPT                                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne 1                     | 1/2 NPT                                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne 3                     | 1/2 NPT                                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne 5                     | 1/2 NPT                                                                              |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                            |
| Materiał płyty końcowej                      | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                         |