

Siłownik okrągły DPRA-N-...-9/16"- -

Numer produktu: 8180567

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	0.0625 in...12 in
Ø tłoka	9/16"
Gwint na tłoczysku	10-32 UNF-2A
Amortyzacja	Brak amortyzacji elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Rura siłownika
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Warianty	Pokrywa tylna z przegubem kulowym i tulejką łożyska Pokrywa tylna z obejmą wahliwą, obróconą o 90° Pokrywa tylna z obejmą wahliwą Wydłużone tłoczysko z gwintem zewnętrznym Wydłużone tłoczysko Pokrywa przednia do bezpośredniego montażu Pokrywa przednia z gwintem montażowym Pokrywa przednia z obejmą wahliwą Przyłącze sprężonego powietrza osiowe Przyłącze sprężonego powietrza poprzeczne Z zabezpieczeniem przed obrotem Dwustronne tłoczysko Zakres temperatury: od 0 do + 150°C Zakres temperatury: od -40 do + 80°C Jednostronne tłoczysko
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	Tłok sześciokątny
Ciśnienie robocze	9.99 psi...150 psi
Sposób działania	dwustronnego działania pchający Jednostronnego działania ciągnący
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-40 °F...300 °F

Cechy	Wartość
Waga produktu	0.1 lb...0.85 lb
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne	1/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	FPM NBR
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa
Materiał rury siłownika	Nierdzewna stal stopowa