

Skrzynka z czujnikami SRBK-CA5-YR90-R-2A-1W-C2

Numer produktu: 8182186

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Wielkość pomiarowa	Pozycja
Zasada pomiaru	magnetyczny kontaktronowy
Zakres detekcji	0 stopień...90 stopień
Temperatura otoczenia	-20 °C...70 °C
Wyjście dwustanowe	Stykowe
Funkcja elementu przełączającego	Zestyk przełączny 1-pin
Maks. prąd wyjściowy AC	180 mA
Maks. prąd wyjściowy DC	250 mA
Maks. zdolność przełączania AC	5 W
Maks. zdolność przełączania DC	5 W
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...120 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...175 V
Typ mikroprzełącznika	Hamlin 59140-030
Przyłącze elektryczne	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Listwa zaciskowa
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	10
Możliwość podłączenia przewodu o nominalnym przekroju przewodu	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
Przepust kablowy	M20X1,5
Wymiary szer. x dł. x wys.	119 mm x 85 mm x 89 mm
Typ mocowania	na kołnierzu wg ISO 5211
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	360 g

Cechy	Wartość
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowy	PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał wałka	PA
Materiał śrub	Stal nierdzewna
Materiał kątownika mocującego	PA
Materiał pierścienia rozprężnego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał pokrywy ochronnej	PC
Wskaźnik stanu przełączenia	optyczny
Wskaźnik położenia	żółty / czerwony
Zakres ustawiania pomiaru kąta	0 stopień...90 stopień
Temperatura przechowywania	-20 °C...50 °C
Stopień ochrony	IP66 IP67 II
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 1 wg FN942017-5 i EN 60068-2-27
Odporność na drgania	Sprawdzanie odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 1 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień zanieczyszczenia	3