


Zawór zaciskowy VZQH-2H-6-S5S5-V4V4EPM-6

Numer produktu: 8187048

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Zawór zaciskowy
Sposób uruchamiania	ręczne
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze zaworu procesowego	Zacisk wg DIN 32676, seria A
Średnica nominalna DN	6
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty monostabilny
Kierunek przepływu	rewersyjny
Ciśnienie medium	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN	10
Ciśnienie rozrywające	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Medium	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:::1] Woda
Maks. lepkość	4000 mm ² /s
Temperatura medium	-5 °C...100 °C
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Temperatura przechowywania	6 °C...8 °C
Przepływ Kv	0.7 m ³ /h
Czas włączania	1000 ms
Czas wyłączania	1000 ms
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Numer materiału obudowy	1.4408
Materiał pokrywy obudowy	Nierdzewna stal stopowa
Numer materiału pokrywy obudowy	1.4404 / AISI 316L
Materiał uszczelnień	FPM HNBR
Materiał elementu odcinającego	EPDM
Waga produktu	427 g
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale