

# Płyta przyłączeniowa VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1

Numer produktu: 8188509

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                    |
| Konstrukcja                                  | Struktura kanału 1001                                                      |
| Przyłącze zaworu zgodne z normą              | VDI/VDE 3845-1                                                             |
| Ciśnienie robocze                            | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar                                           |
| Ochrona przeciwwybuchowa                     | Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 22 (ATEX) |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:7:-]<br>Gazy obojętne             |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 3 - silne obciążenie korozyjne                                             |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-strefa III                                                       |
| Temperatura medium                           | -40 °C...80 °C                                                             |
| Temperatura otoczenia                        | -40 °C...80 °C                                                             |
| Waga produktu                                | 1314 g                                                                     |
| Typ mocowania                                | Przy pomocy osprzętu                                                       |
| Przyłącze pneumatyczne                       | Konstrukcja płyty przyłączeniowej, Airing                                  |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                  |
| Materiał pokrywy                             | Stop aluminium, anodowany na gładko (20 µm)                                |
| Materiał uszczelnień                         | EPDM<br>NBR                                                                |
| Materiał obudowy                             | Stop aluminium, anodowany na gładko (20 µm)                                |
| Materiał śrub                                | Stal wysokostopowa nierdzewna                                              |