


## Zespół osiowy EAMM-A-L48-60G-G2

Numer produktu: 8197457

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                              | Wartość                   |
|------------------------------------|---------------------------|
| Długość znamionowa                 | 46 mm                     |
| Pozycja montażu                    | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa            | 6000 1/min                |
| Zgodność z LABS                    | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania         | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                    | IP40                      |
| Temperatura otoczenia              | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności         | 39 kgmm <sup>2</sup>      |
| Przenoszony moment obrotowy        | 21 Nm                     |
| Waga produktu                      | 406 g                     |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | L48                       |
| Kod interfejsu, Motor IN           | 60G                       |
| Informacja o materiałach           | Zgodność z dyrektywą RoHS |