


Czop śrubowy DARF-Q13-16

Numer produktu: 8200998

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Pozycja montażu	dowolny
dla Ø tłoka	Ø16
Konstrukcja	Wątek napędowy
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Klasa Cleanroom	Klasa 9 wg ISO 14644-1
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment zginający	4 Nm
Maks. obciążenie osiowe statyczne	140 N
Waga produktu	75 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał czopu wału	Stal odpuszczona