


# Łącznik wtykowy-L NPQO-L-Q10-E-P5

Numer produktu: 8203324

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                             | Wartość                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna                                | 9 mm                                                                                                           |
| Głębokość wsunięcia przewodu                      | 20.1 mm                                                                                                        |
| Pozycja montażu                                   | dowolny                                                                                                        |
| Konstrukcja                                       | Kształt L<br>Zasada Push Pull                                                                                  |
| Wielkość opakowania                               | 5                                                                                                              |
| Warianty                                          | Przy pomocy otworów mocujących                                                                                 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury    | -0.09 MPa...0.3 MPa<br>-0.9 bar...3 bar<br>-13.05 psi...43.5 psi                                               |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury     | -0.09 MPa...1.2 MPa<br>-0.9 bar...12 bar<br>-13.05 psi...174 psi                                               |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne<br>Dwutlenek węgla<br>Powietrze<br>Tlen<br>Azot |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                               |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-strefa III                                                                                           |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                 | patrz rozszerzone informacje o materiale                                                                       |
| Temperatura medium                                | 0 °C...120 °C                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia                             | 0 °C...60 °C                                                                                                   |
| Biokompatybilność zgodnie z normą                 | ISO 18562                                                                                                      |
| Raport dot. czystości powierzchni zgodnie z normą | ASTM G 93<br>ISO 15001                                                                                         |
| Maks. poziom zanieczyszczeń węglowodorami         | 550 MGM                                                                                                        |
| Waga produktu                                     | 17.6 g                                                                                                         |
| Przyłącze pneumatyczne 1                          | do przewodu o średnicy zewn. Ø 10 mm                                                                           |
| Przyłącze pneumatyczne 2                          | do przewodu o średnicy zewn. 10 mm                                                                             |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita     | 32 °F...140 °F                                                                                                 |
| Kolor pierścienia zwalniającego                   | biały                                                                                                          |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                      |

| Cechy                                  | Wartość                 |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy                       | PVDF                    |
| Materiał pierścienia zwalniającego     | PVDF                    |
| Materiał O-ring                        | FPM                     |
| Materiał uszczelnienia przewodu        | FPM                     |
| Materiał elementu trzymającego przewód | Nierdzewna stal stopowa |
| Materiał pierścienia podporowego       | PVDF                    |