

# Jednostka prowadząca FEN-25-80-KF

Numer produktu: 8204035

FESTO



## Karta danych

| Cechy                          | Wartość                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wielkość                       | 25                                                       |
| Skok                           | 80 mm                                                    |
| Pozycja montażu                | dowolny                                                  |
| Prowadnica                     | Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym     |
| Konstrukcja                    | Prowadnica                                               |
| Ochrona przeciwwybuchowa       | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. |
| Zgodność z LABS                | VDMA24364-B2-L                                           |
| Temperatura otoczenia          | -20 °C...80 °C                                           |
| Maks. siła Fy                  | 520 N                                                    |
| Maks. siła Fy statyczna        | 830 N                                                    |
| Maks. siła Fz                  | 520 N                                                    |
| Maks. siła Fz, statyczna       | 830 N                                                    |
| Maks. moment Mx                | 15 Nm                                                    |
| Maks. moment Mx, statyczny     | 24 Nm                                                    |
| Maks. moment My                | 20 Nm                                                    |
| Maks. moment My, statyczny     | 31 Nm                                                    |
| Maks. moment Mz                | 20 Nm                                                    |
| Maks. moment statyczny Mz      | 31 Nm                                                    |
| Siła przesunięcia              | 15 N                                                     |
| Ruchoma masa własna            | 365 g                                                    |
| Waga produktu                  | 909 g                                                    |
| Typ mocowania                  | Przy pomocy gwintu wewnętrznego                          |
| Informacja o materiałach       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                |
| Materiał elementu prowadzącego | Stal odpuszczona                                         |
| Materiał obudowy               | Stop aluminium, anodowany                                |
| Materiał płyty spinającej      | Stop aluminium, anodowany                                |