

## Dławik stały VFFG-T-F6-8

Numer produktu: 8047354

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                               | Funkcja zaworu dławiącego                                                             |
| Typ mocowania                                | rowkowanie                                                                            |
| Ciśnienie robocze                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                |
| Temperatura otoczenia                        | -5 °C...60 °C                                                                         |
| Certyfikacja                                 | c UL us - Recognized (OL)                                                             |
| Wielkość                                     | dla $\varnothing$ 5,8 mm                                                              |
| Średnica nominalna                           | 0.85 mm                                                                               |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura przechowywania                   | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Waga produktu                                | 1.2 g                                                                                 |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |