

Przewód z tworzywa sztucznego PTFEN-1/2-NT-150

Numer produktu: 8061183

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zewnętrzna średnica w calach	1/2
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	120 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	8.5 mm
Min. promień gięcia	81 mm
Informacja o zastosowaniu	Wąż bez nadruku
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-20 °C...150 °C
Waga produktu według długości	0.153 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 1/2"
Kolor	naturalny
Twardość w skali Shore'a	D 55 +/-5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PTFE