

Płyta przyłączeniowa VABS-P12-S-M5-P3

Numer produktu: 8068637

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	25 mm
Pozycja montażu	dowolny
Cechy szczególne	dopuszczalność kontaktu z tlenem wg DIN EN 1797
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	0 bar...1.7 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	27 l/min
Normalny przepływ nominalny 2-3	28 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Gazy obojętne Tlen
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa maksymalna wielkość cząsteczek 5 µm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 70% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP00
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-20 °C...70 °C
Waga produktu	55 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 2S	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	M5
Przyłącze pneumatyczne 5	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium, anodowany