

Zespół przygotowania powietrza MSB6-1/4:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Numer produktu: 8233029

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	6
Seria	MS
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Przycisk obrotowy z zapadką możliwość zamknięcia przy pomocy osprzętu
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Dokładność filtracji	40 µm
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą bez blokady
Spust kondensatu	Odkręcany ręcznie
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający
Mak. ilość kondensatu	38 ml
Funkcja regulatora	Stale ciśnienie wyjściowe z kompensacją ciśnienia wstępnego z odpowietrzaniem wtórnym z funkcją przepływu powrotnego
Ostona pojemnika	Ostona ochronna z tworzywa
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Ciśnienie robocze	0.45 MPa...1.8 MPa 4.5 bar...18 bar 65.25 psi...261 psi
Zakres regulacji ciśnienia	0.4 MPa...1.2 MPa 4 bar...12 bar 58 psi...174 psi
Maks. przepływ normalny	1500 l/min
Parametry cewki	24 V DC: 1,5 W
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medium	-10 °C...60 °C

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	3780 g
Typ mocowania	przy pomocy kątownika mocującego
Przylącze pneumatyczne 1	G1/4
Przylącze pneumatyczne 2	G1/4
Przylącze pneumatyczne 3	G1/2
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	PC