

# Zawór dławiąco-zwrotny VFOE-LS-T-M7-Q6

Numer produktu: 8068746

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                                                    | Wartość                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                                           | Funkcja dławienia na wlocie i zaworu zwrotnego                                        |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                                                 | QS-6                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                                                 | M7                                                                                    |
| Sposób uruchamiania                                                                      | ręczne                                                                                |
| Element regulacyjny                                                                      | Pokrętło z blokadą                                                                    |
| Typ mocowania                                                                            | wkręcane                                                                              |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia                                         | 100 l/min                                                                             |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym                                          | 60 l/min...100 l/min                                                                  |
| Temperatura otoczenia                                                                    | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Materiał obudowy                                                                         | PBT                                                                                   |
| Pozycja montażu                                                                          | dowolny                                                                               |
| Wielkość klucza                                                                          | 9 mm                                                                                  |
| Możliwość obracania                                                                      | 360 st./brak możliwości ciągłego obracania                                            |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury                                           | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar<br>2.9 psi...145 psi                             |
| Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)                  | 165 l/min                                                                             |
| Przepływ normalny w kierunku bezzwrotnym przy ciśnieniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 150 l/min...180 l/min                                                                 |
| Medium robocze                                                                           | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                                             | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                                                                          | VDMA24364-strefa III                                                                  |
| Klasa Cleanroom                                                                          | Klasa 4 wg ISO 14644-1                                                                |
| Temperatura medium                                                                       | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Maks. moment dokręcenia                                                                  | 3.6 Nm                                                                                |

| Cechy                                      | Wartość                   |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Znamionowy moment dokręcenia               | 3 Nm                      |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia | ± 20%                     |
| Waga produktu                              | 4 g                       |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pokrywy                           | PBT                       |
| Materiał uszczelek dynamicznych            | HNBR                      |
| Materiał trzpienia gwintowanego            | Stal ocynkowana           |
| Materiał pierścienia zwalniającego         | PBT                       |
| Materiał uszczelnień statycznych           | NBR                       |