


Wyspa zaworowa VTSA-F-CB

Numer produktu: 8073100

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sterowanie elektryczne	Ethernet Magistrala polowa zintegrowany sterownik
System elektryczny I/O	tak
Typ wyspy zaworowej	46
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90%
Stopień ochrony	IP65
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	3 bar...10 bar
Ciśnienie robocze dla wyspy zaworowej z wewnętrznym zasilaniem pilotów	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar 43.5 psi...145 psi
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak KC	KC-EMV
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Jednostka certyfikująca	UL E322346
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Budowa wyspy zaworowej	Modułowa, można mieszać wielkości zaworów
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą z blokadą przy zastosowaniu osprzętu bez blokady zakryte Samoczynne kasowanie poprzez elektryczny sygnał sterujący
Liczba stref napięciowych	6
Liczba cewek na strefę napięciową	24
Liczba cewek sterujących na wyspę zaworową	96

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Funkcja zaworu	2x2/2 zamknięty monostabilny 2x3/2 zamknięty monostabilny 2x3/2 otwarty, monostabilny 2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny 5/2 bistabilny 5/2 bistabilny z dominacją 5/2 monostabilny 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty 5/3, przyłącze 2 zasilone, 4 odpowietrzane
Konstrukcja	Zawór tłoczkowo-suwakowy
Wielkość zaworu	18 mm 26 mm 42 mm 52 mm
Przyłącze zasilania powietrzem pilotów	zewn. wew.
Maks. normalny przepływ nominalny	700 l/min przy 18 mm, 1350 l/min przy 26 mm 1860 l/min przy 42 mm 2900 l/min przy 52 mm,
Praca na podciśnieniu	tak
Funkcja odpowietrzenia	poprzez płytę z dławikami
Pneumatyczne przyłącze robocze	QS-6 QS-8 QS-10 QS-12 QS-16
Przyłącze zasilania pilotów 12	przewodowe Opcjonalnie:
Uwaga dotycząca dynamicznego wymuszania stanu	Częstotliwość przełączania min. 1/miesiąc
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Maks. zasilanie	11 A