

Przyssawka OGVM-125-S-N-G14F

Numer produktu: 8073822

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, przyssawka	12.5 mm
Min. promień przedmiotu	135 mm
Średnica nominalna	8 mm
Średnica czaszy przyssawki	125 mm
Objętość czaszy przyssawki	132 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-60 kPa -0.6 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	606 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	429 N
Waga produktu	151 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	Gwint wewnętrzny G1/4
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR