

## Rura metalowa pokryta tworzywem PM-6

Numer produktu: 9087

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                               | Wartość                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna                                 | 8 mm                                          |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu | 25 mm                                         |
| Średnica wewnętrzna-Ø                               | 5.2 mm                                        |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury       | -0.95 bar...30 bar                            |
| Medium robocze                                      | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                |
| Temperatura otoczenia                               | -29 °C...65 °C                                |
| Waga produktu według długości                       | 0.032 kg/m                                    |
| Kolor                                               | czarny                                        |
| Informacja o materiałach                            | Zgodność z dyrektywą RoHS                     |
| Materiał przewodu                                   | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>PE |