


Generator podciśnienia VAD-1/4

Numer produktu: 9394

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	1 mm
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	wysokie podciśnienie
Konstrukcja	Kształt T
Ciśnienie robocze	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Maks. podciśnienie	80 %
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy