

# Válvula de controlo do fluxo de escape do ar GRE-1/4-NPT

Número de referência: 10058

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                      | Função de controlo de pressão acústica                                                            |
| Seleção da função adicional            | Com silenciador                                                                                   |
| Conexão pneumática 1                   | 1/4 NPT                                                                                           |
| Elemento de ajustamento                | Parafuso com cabeça ranhurada                                                                     |
| Tipo de montagem                       | Aparafusar                                                                                        |
| Taxa de fluxo padrão 6->0 bar          | 0 l/min...996 l/min                                                                               |
| Pressão operacional                    | 0 bar...10 bar                                                                                    |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...70 oC                                                                                    |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...70 oC                                                                                    |