

Atuador semi-rotativo DSR-12-180-P

Número de referência: 11909

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamanho | 12 |
| Ângulo de amortecimento | 2.2 deg |
| Faixa de definições do ângulo de rotação | 0 deg...180 deg |
| Ângulo de rotação | 0 deg...180 deg |
| Amortecimento | Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Modo de funcionamento | Dupla ação |
| Construção | Palheta giratória |
| Detecção de posição | Sem |
| Pressão operacional | 2 bar...8 bar |
| Frequência de rotação máx. em 6 bar | 3 Hz |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Torque teórico em 6 bar | 1 Nm |
| Peso do produto | 200 g |
| Tipo de montagem | Pelo orifício de passagem |
| Conexão pneumática | M5 |
| Material do eixo motor | Aço Níquelado |
| Material de vedações | NBR |