

Zestaw-Balancer YHBP-

Numer produktu: 8087218

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres skoku	100 mm...1990 mm
Średnica siłownika	50 mm...200 mm
Obsługiwane systemy kinematyczne	Kolumna podnosząca Kinematyka równoległa
Ochrona przed zmianą polaryzacji	dla napięcia roboczego
Ciśnienie robocze	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Maks. prędkość ruchu	1 m/s
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 V...26.4 V
Czas pracy ciągłej	100%
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Tętnienia resztkowe	5%
Pobór prądu przy nieobciążonych wyjściach	2 A
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	IP20 dla przekaźnika bezpieczeństwa PNOZ IP20 w przypadku systemów sterowania CMCB-...-C IP54 w przypadku systemów sterowania CMCB-...-CC w stanie zamontowanym IP20 dla jednostki sterującej CECC
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Obciążenie masowe	25 kg...999 kg
Współczynnik przenoszenia kinematyki	1:5 dla kolumn podnoszących 1:1 - 1:5 dla kinematyk równoległych
Waga produktu	4.8 kg...60.5 kg
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS