


Cabo do motor NEBM-S1W15-E-5-Q7-LE6

Número de referência: 1450945

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Designação principal	Sem suporte da etiqueta de identificação
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Angular
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	15
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	10
Ligação elétrica 2, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Extremidade aberta
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	6
Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados	6
Faixa da tensão de operação CC	0 V...72 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Blindagem	sim
Comprimento do cabo	5 m
Característica do cabo	com aptidão para cadeias de energia
Raio de curvatura, instalação do cabo flexível	80 mm
Diâmetro do cabo	8 mm
Composição do cabo	6 x 0,75 mm ²
Secção cruzada do condutor nominal	0.75 mm ²
Terminais dos fios	Terminal para cabos
Nível de proteção	IP65
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-40 oC...80 oC
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)
Cor da bainha do cabo	Cinza