

Płyta przyłączeniowa VABS-P16-10S-M5

Numer produktu: 8097804

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	26 mm
Pozycja montażu	dowolny
Cechy szczególne	dopuszczalność kontaktu z tlenem wg DIN EN 1797
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	0 bar...7 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Gazy obojętne Powietrze Tlen Azot
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa maksymalna wielkość cząsteczek 5 µm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 60 % bez kondensacji
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	25 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej