


Sensor de proximidade SMEO-4U-S-LED-24 B

Número de referência: 151526

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Redondo
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Princípio de medição	Reed magnético
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Precisão de repetição	0.2 mm
Saída da alternância	Com contacto, bipolar
Função do elemento de comutação	Contacto normalmente aberto
Ligar temporizador	0.5 ms
Desligar tempo	0.03 ms
Frequência máx. de comutação	800 Hz
Corrente de saída máx.	500 mA
Capacidade de comutação CC máx.	10 W
Circuito de proteção indutivo	Adaptado às bobinas MZ, MY e ME
Proteção contra curto-circuito	não
Faixa da tensão de operação CC	12 V...27 V
Corte residual	10%
Proteção contra inversão da polaridade	não
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M8 x1 programado com A de acordo com EN 61076-2-104
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Fecho com mosquetão Trava do parafuso Não direcionável
Conexão elétrica 1, tipo de montagem compatível	Compatível com fechadura de trinco Compatível com fixação por meio de parafuso giratório
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	6 g
Material da caixa	PET

Característica	Valor
Indicação do estado de comutação	LED amarelo
Nível de proteção	IP67
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L