

**Cewka**  
**VACC-S18-120-K4-7-NM4ME**  
Numer produktu: 8118175

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                                        | Wartość                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sposób uruchamiania                                          | elektrycznie                                             |
| Pozycja montażu                                              | dowolny                                                  |
| Wskaźnik stanu przełączenia                                  | nie                                                      |
| Czas pracy ciągłej                                           | 100%                                                     |
| Klasa materiału izolującego                                  | H                                                        |
| Parametry cewki                                              | 48 V DC: 12,0 W                                          |
| Dopuszczalne wahania napięcia                                | -15% / +10%                                              |
| Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                               |
| Ochrona przeciwwybuchowa                                     | Strefa 1 (BR)<br>Strefa 21 (BR)                          |
| Jednostka certyfikująca                                      | INMETRO DNV 19.0135X                                     |
| Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu                | Ex eb mb IIC T4 Gb                                       |
| Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów                       | Ex tb IIIC T120°C Db                                     |
| Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia           | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                           |
| Zgodność z LABS                                              | VDMA24364-strefa III                                     |
| Stopień ochrony                                              | IP66                                                     |
| Waga produktu                                                | 580 g                                                    |
| Przylącze elektryczne                                        | Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5 |
| Informacja o materiałach                                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                |