


Moduł wejść/wyjść cyfrowych CPX-AP-A-12DI4DO-PI

Numer produktu: 8129108

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	(wraz z blokiem łączącym) 50,1 mm x 107,3 mm x 57,5 mm
Szerokość modułu	50.1 mm
Typ mocowania	przykręcany
Waga produktu	97 g
Pozycja montażu	dowolny
Temperatura otoczenia	-20 °C...50 °C
Uwaga na temat temperatury otoczenia	Należy uważać na obniżenie temperatury otoczenia zgodnie z normą IEC 61131-2:2017
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 – 95% bez kondensacji
Maks. wysokość ustawiania	3500 m
Uwaga dotycząca maks. wysokości zabudowy	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) Należy uważać na obniżenie temperatury otoczenia zgodnie z normą IEC 61131-2:2017
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Wskazówka dotycząca odporności na drgania	SG1 na szynie H SG2 do montażu bezpośredniego Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 1 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Kategoria przepięcia	II
Maks. długość kabla	30 m wyjścia
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0 (obudowa)

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS bez halogenów wolny od estrów kwasu fosforowego
Materiał O-ring	FPM
Diagnostyka przez LED	(wyjścia) diagnostyka na kanał (wyjścia) Zasilanie napięciem dla obciążeń (wejścia-wyjścia) diagnostyka na moduł (wejścia-wyjścia) status na kanał
Diagnostyka przez wewnętrzną komunikację	Wyłączanie obciążenia Błąd komunikacji Zwarcie/przeciążenie na sygnale wyjściowym Zwarcie/przeciążenie w układzie zasilania czujników Przepięcie elektroniki/czujników Przepięcie obciążenia Zbyt niskie napięcie elektroniki/czujników Niskie napięcie obciążenia
Maksymalna przestrzeń adresowa, wejścia	2 bajt
Maksymalna przestrzeń adresowa, wyjścia	1 bajt
Liczba wyjść	4
Parametry modułu	Konfiguracja kontroli napięcia, zasilania obciążenia PL Sposób działania po wystąpieniu zwarcia/przeciążenia na wyjściu
Parametry kanału	Czas eliminacji odbić styków
Interfejs komunikacyjny, protokół	AP
Uwaga dotycząca napięcia roboczego	Zasilacze SELV/PELV wymagane Zwrócić uwagę na spadek napięcia
Uwaga dotycząca znamionowego napięcia roboczego DC	Protected Extra-Low-Voltage wg IEC 60204-1
Znamionowe napięcie robocze DC, obciążenie	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia, obciążenie	± 25%
Znamionowe napięcie robocze DC, elektronika/czujniki	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia dla elektroniki/czujników	± 25 %
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym, elektronika / czujniki	Znamionowo 40 mA
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym obciążeniu roboczym	typowo 5 mA
Buforowanie przerw w zasilaniu	10 ms
Separacja potencjałów między napięciem zasilania elektroniki/czujników i obciążeń/zaworów	tak
Ochrona przed zmianą polaryzacji	tak
Przylącze elektryczne, wejście, funkcja	Wejście cyfrowe
Przylącze elektryczne, wejście, rodzaj przylącza	8x listwa zaciskowa
Przylącze elektryczne, wejście, technologia przylączeniowa	Terminal z zaciskami sprężynowymi
Przylącze elektryczne, wejście, liczba pinów/żył	4
Przylącze elektryczne, wejście, przekrój przewodu	0.25 mm ² ...1.5 mm ²
Przylącze elektryczne, wejście, informacja o przekroju przewodu	0,25-1,5 elast. z końc.żyły.,stały 0,13-1,5 elast. bez końc.żyły
Przylącze elektryczne, wejście, przekrój przewodu AWG	AWG24 - AWG16
Liczba wejść	12
Charakterystyka wejść	wg IEC 61131-2, typ 3
Poziom przelączania	Sygnał 0: ≤ 5 V Sygnał 1: ≥ 11 V
Logika przelączania wejść	PNP (przelączanie do plusa) Czujniki 2-przewodowe wg IEC 61131-2 3-przewodowe czujniki zgodne z IEC 61131-2
Czas eliminacji odbić styków	0,1 ms 3 ms (standardowo) 10 ms 20 ms
Zachowanie w razie przeciążenia zasilania czujników	Automatyczny powrót
Zabezpieczenie wejść (przeciwzwarciove)	wewnętrzne zabezpieczenie elektroniczne na moduł
Izolacja elektryczna wejść między kanałami	nie

Cechy	Wartość
Izolacja elektryczna wejść pomiędzy kanałami - komunikacja wewnętrzna	tak
Przylącze elektryczne, wyjście, funkcja	Wyjście cyfrowe
Przylącze elektryczne, wyjście, rodzaj przylącza	8x listwa zaciskowa
Przylącze elektryczne, wyjście, technologia przylączeniowa	Terminal z zaciskami sprężynowymi
Przylącze elektryczne, wyjście, liczba pinów/żył	4
Przylącze elektryczne dla wyjścia, przekrój przewodu	0.25 mm ² ...1.5 mm ²
Przylącze elektryczne, wyjście, informacja o przekroju kabla	0,13 – 1,5 mm ² dla przewodów elastycznych bez końcówek kablowych
Przylącze elektryczne, wyjście, przekrój przewodu AWG	AWG24 - AWG16
Charakterystyka wyjścia	wg IEC 61131-2, typ 0,5
Logika przełączania wyjść	PNP (przełączanie do plusa)
Zabezpieczenie wyjść (zwarcie)	wewnętrzne zabezpieczenie elektroniczne na każdy kanał
Zachowanie w razie przeciążenia wyjść	Brak automatycznego powrotu
Opóźnienie wyjścia przy obciążeniu rezystancyjnym	Zmiana sygnału 0->1: < 200 μs Zmiana sygnału 1->0: < 200 μs
Izolacja elektryczna wyjść między kanałami	nie
Izolacja elektryczna wyjść pomiędzy kanałami - komunikacja wewnętrzna	tak
Maks. zasilanie na każdy kanał	0,5 A