


Przekładnia EMGA-80-A-G12-80P

Numer produktu: 8141745

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kotnierza przekładni	80 mm
Wielkość kotnierza silnika	80 mm
Luz skrzętny	0.25 stopień
Typ przekładni	Przekładnia kątowa
Przełożenie przekładni	12:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	7000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	120 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	1.379 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	192 Nm
Maks. efektywność	94 %
Sztywność skrzętna	5 Nm/arcmin
Waga produktu	5000 g
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	80G
Interfejs przekładni, napęd	80P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS