

## Nypel podwójny NPFC-DS-M5-M5-M

Numer produktu: 8142592

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                                   | Wartość                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiał złączki gwintowanej                            | Mosiądz, niklowany                            |
| Wielkość opakowania                                     | 10                                            |
| Ciśnienie robocze                                       | -0.95 bar...10 bar                            |
| Medium robocze                                          | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo              | 1 - niskie obciążenie korozyjne               |
| Zgodność z LABS                                         | VDMA24364-B2-L                                |
| Temperatura otoczenia                                   | -10 °C...60 °C                                |
| Znamionowy moment dokręcenia przyłącza pneumatycznego 1 | 1.78 Nm                                       |
| Znamionowy moment dokręcenia przyłącza pneumatycznego 2 | 1.78 Nm                                       |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia              | ± 20%                                         |
| Waga produktu                                           | 2.55 g                                        |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                | M5                                            |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                | M5                                            |
| Informacja o materiałach                                | Zgodność z dyrektywą RoHS                     |
| Materiał uszczelnień                                    | PCW                                           |