


Siłownik z dwoma tłokami DGTZ-GF-25- -J-T-P-A

Numer produktu: 8150889

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Min. granica skoku (twarda)	101 mm
Skok	101 mm...200 mm
Maks. granica skoku (twarda)	200 mm
Zakres regulacji położenia końcowego/długość	10 mm
Ø tłoka	25 mm
Tryb pracy jednostki napędowej	Dwa jarzma
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica ślizgowa
Konstrukcja	Prowadnica
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Ciśnienie robocze	0.12 MPa...0.8 MPa 1.2 bar...8 bar
Sposób działania	dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Klasa Cleanroom	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	0.3 Nm
Maks. efektywne obciążenie w zależności od skoku przy zdefiniowanej odległości xs	25.8 N...27.5 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	454 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	454 N
Ruchoma masa własna	675 g...1031 g
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	319 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	35.6 g
Waga produktu	1680 g...2302 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	882 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	71 g

Cechy	Wartość
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa