

Panel operatorski CDPX-X-B-W-10

Numer produktu: 8155215

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	282 mm
Głębokość montażu	29 mm
Wysokość	197 mm
Długość	34 mm
Maks. grubość panelu przedniego	5 mm
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Odchylenie zegara czasu rzeczywistego	< 100 ppm przy 25°C
Liczba kolorów	64 k
Wskaźnik	z podświetleniem
Rodzaj wskazania	Kolorowy TFT
Właściwość wyświetlacza	Ekran dotykowy
Wielkość wyświetlacza	10,1"
Bateria Back-up	Super kondensator
Zakres napięcia roboczego DC	10 V...32 V
Rozdzielczość monitora	1024x600 pikseli
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	0,38 A
Certyfikacja	c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20 IP66
Uwaga o stopniu ochrony	IP20 tył IP66 przód
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Uwaga na temat temperatury otoczenia	przy montażu pionowym
Waga produktu	1000 g

Cechy	Wartość
Dodatkowe funkcje	Funkcja komunikacji RS232
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Interfejs Ethernet, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Interfejs Ethernet, technologia przyłączeniowa	RJ45
Interfejs Ethernet, liczba pinów/żył	8
Interfejs Ethernet, prędkość transmisji	10/100 Mbit/s
Interfejs Ethernet, funkcja	Programowanie
Interfejs USB, funkcja	Przesyłanie plików
Interfejs USB, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Złącze USB, technologia przyłączy	USB 2.0 typ A
Oprogramowanie do programowania	Designer Studio
Dane CPU	512 MB RAM