

Cilindro plano

DZF-25- -A-P-A-S6

Número de referência: 161249

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 mm...200 mm
Diâmetro do pistão	25 mm Diâmetro equivalente
Rosca da biela	M10 x 1,25
Ângulo máx. de rotação da biela +/-	1 deg
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Construção	Pistão Biela
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Variantes	Vedantes resistentes à temperatura máx. de 120°C
Proteção contra rotação/guia	Pistão oval
Pressão operacional	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...120 oC
Energia de impacto nas posições finais	0.05 J
Torque máx. para proteção contra rotação	0.5 Nm
Força teórica em 6 bar, retração	247 N
Força teórica em 6 bar, avanço	295 N
Carga de movimento em curso de 0 mm	40 g
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	6 g
Peso adicional por curso de 10 mm	18 g
Peso básico com curso de 0 mm	168 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea Através dos acessórios Alternativa:
Conexão pneumática	M5

Característica	Valor
Material da tampa	Alumínio fundido
Material de vedações	FPM HNBR
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material do vedante do pistão	HNBR
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta