

Zespół płyty przyłączeniowej DADP-SP-G9-10-R

Numer produktu: 8173533

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	10
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. siła zderzenia	100 N
Maks. moment dokręcenia	0.8 Nm
Tolerancja momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	52 g
Typ mocowania	Montaż bezpośredni przy pomocy gwintu
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Stal wysokostopowa
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał płyty	Stop aluminium, anodowany
Materiał śrub	Stal