


Kabel przyłączeniowy NEBM-L15G24-ES-10-LE24

Numer produktu: 8178804

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Oznaczenie kabla	bez uchwytów na tabliczki
Waga produktu	1010 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	4x gniazdo
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy L15
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	24
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	24
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	4x kabel
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	otwarty koniec
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	24
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	24
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Ekranowanie	tak
Długość kabla	10 m
Właściwości kabla	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	23.1 mm
Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla	33 mm
Średnica kabla	3.3 mm...4.6 mm
Budowa kabla	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Zakończenia żył	Zaślepka końca kabla
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-5 °C...70 °C
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 100 %
Znamionowa wysokość użytkowa	<= 2000 m NHN
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Znak KC	KC-EMV

Cechy	Wartość
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał osłony kabla	PUR