

Kabel przyłączeniowy NEBC-R3G4-ES-10-N-S-R3G4-ET

Numer produktu: 8188956

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-114
Oznaczenie kabla	bez uchwytów na tabliczki
Częstotliwość połączeń	750
Waga produktu	382.5 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	RJ45 wg IEC 60603-7-3
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	8
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	4
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Blokada zatrzaskowa
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 2, konstrukcja	prostokątne
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 2, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	RJ45 wg IEC 60603-7-3
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	8
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	4
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj mocowania	Blokada zatrzaskowa
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...60 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	1 A
Odporność na napięcie uderowe	1.5 kV
Ochrona przed zmianą polaryzacji	nie
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Ekranowanie	tak
Właściwości transmisji	według komunikacji systemowej AP
Długość kabla	10 m
Właściwości kabla	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Warunki testowania kabla	Warunki testu na żądanie

Cechy	Wartość
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	18 mm
Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla	75 mm
Średnica kabla	5.5 mm
Tolerancja średnicy kabla	± 0,2 mm
Budowa kabla	2 x 2 x AWG26
Przekrój znamionowy żyły przewodu	AWG26
Stopień ochrony	IP20
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Cechy szczególne	odporny na oleje
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-20 °C...80 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS bez halogenów wolny od estrów kwasu fosforowego
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PUR
Kolor powłoki kabla	srebrnoszary z jasnoniebieskimi paskami
Materiał obudowy	TPE-U(PUR)
Kolor obudowy	czarny
Materiał śruby ryglującej	Mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnień	TPE-U(PUR)
Materiał styków	Stop miedzi, połączany
Materiał powłoki izolacyjnej	PP