


Płyta przyłączeniowa VABX-A-S-BU-12-SHUH-U

Numer produktu: 8191789

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	1 2
Szerokość modułu	19.05 mm
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Zintegrowana funkcja	z modulem płyty elektrycznej
Kierunek przepływu	rewersyjny
Kompatybilny z	Wyspa zaworowa VTUX-A-S
Praca na podciśnieniu	tak
Wymiary szer. x dł. x wys.	19,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Stopień zanieczyszczenia	2
Certyfikacja	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 – 95%
Stopień ochrony	IP65
Kategoria przepięcia	II
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Znamionowa wysokość użytkowa	< 3000 m NHN
Waga produktu	56.3 g
Sterowanie elektryczne	Interfejs AP
Interfejs komunikacyjny, protokół	AP
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Typ mocowania	Szpilka ściągająca
Przyłącze pneumatyczne 1	Do cartridge 15 mm
Przyłącze pneumatyczne 5	Do cartridge 15 mm

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał zatrzasku	Nierdzewna stal stopowa