

Czop śrubowy
DARF-Q13-12
Numer produktu: 8200997

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Pozycja montażu	dowolny
dla Ø tłoka	Ø12
Konstrukcja	Wątek napędowy
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Klasa Cleanroom	Klasa 9 wg ISO 14644-1
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment zginający	2 Nm
Maks. obciążenie osiowe statyczne	80 N
Waga produktu	50 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał czopu wału	Stal odpuszczona