

Piasta sprzęgła EAMC-H-35-13-GB16-19

Numer produktu: 8228661

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	19 mm
Wielkość	30/35
Długość znamionowa	23.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	5.8 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	15 Nm
Waga produktu	31 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS