

# Zawór załączający MS4-EE-AGC-V24

Numer produktu: 8232830

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                                                           | MS                                                                                   |
| Wielkość                                                        | 4                                                                                    |
| Konstrukcja                                                     | Zawór tłoczkowo-suwakowy                                                             |
| Sposób uruchamiania                                             | elektrycznie                                                                         |
| Funkcja odpowietrzenia                                          | bez dławienia                                                                        |
| Pomocnicze sterowanie ręczne                                    | z blokadą<br>bez blokady                                                             |
| Sposób powrotu                                                  | sprężyna mechaniczna                                                                 |
| Rodzaj sterowania                                               | sterowanie pilotem                                                                   |
| Funkcja zaworu                                                  | 3/2 zamknięty monostabilny                                                           |
| Ciśnienie robocze                                               | 0.4 MPa...1.4 MPa<br>4 bar...14 bar                                                  |
| Pokrycie                                                        | przekrycie dodatnie                                                                  |
| Wartość C                                                       | 9.5 l/sbar                                                                           |
| Wartość b                                                       | 0.44                                                                                 |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 2000 l/min                                                                           |
| Czas pracy ciągłej                                              | 100%                                                                                 |
| Parametry cewki                                                 | 24 V DC: 1,5 W                                                                       |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                     |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                            |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                                       |
| Stopień ochrony                                                 | IP65                                                                                 |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                                       |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                               | patrz rozszerzone informacje o materiale                                             |
| Typ mocowania                                                   | opcjonalnie:<br>Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu                     |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                                                              |

| Cechy                                  | Wartość                      |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Kierunek przepływu                     | jednokierunkowy              |
| Waga produktu                          | 405 g                        |
| Przyłącze pneumatyczne 1               | G3/8                         |
| Przyłącze pneumatyczne 2               | G3/8                         |
| Przyłącze pneumatyczne 3               | G1/4                         |
| Przyłącze zasilania powietrzem pilotów | wew.                         |
| Przyłącze elektryczne                  | wg EN 175301-803             |
| Materiał uszczelnień                   | NBR                          |
| Materiał obudowy                       | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |